

W-LAN Modul

Bereitstellung eines W-LAN-Signals.

Die Reichweite des W-LAN Signals beträgt ca. 15-22 mtr. (abhängig von Türen, Mauern, und anderen Hindernissen).

Evtl. einen Repeater dazwischen setzen.

Datenabfrage online, über Internet-Browser (voreingestellt)

Zugriff von Smartphone oder PC etc. möglich.

Internetzugang: www.pidat.de/users/...




Fernwartung und ändern der wichtigsten Einstellungen über das WLAN-Modul Interface möglich.

Pichler Dosiertechnik		Zu den Grafiken	
Dosieranlage V5.46: sania950		Online	
2021/06/18 12:39:22 ✓		Aktiv	
PH	= 7.2 pH (min/max = 6.3/8.2)		
RE	= 765 mV (min/max = 500/850)		
CL	= Aus		
DF	= An		
uS	= Aus		
Start	= 0 min (Startverzögerung)		
Fs PH	= 56 % (Liter : 1.40 von 2.5)		
Fs CL	= 67 % (Liter : 3.35 von 5)		
T1	= Aus		
T2	= Aus		
T3	= Aus		

Legende: (V2.55-WiFi)
 PH: pH_Wert | RE: Redox_Wert | CL: Chlor_Wert | uS: Leitfähigkeit | Flow: Durchfluss_Wert |
 DF: Durchfluss_Sensor | Start: Startverzögerung | Fs PH,CL: Füllstand pH,CL Behälter |
 T1: Temperatur uS_Sensor | T2: Umgebungstemperatur | T3: Pooltemperatur, Soll=---- [00]
 Absenkung: Filter- Heizpause | Prozent(Fs): %PH=100 | F3=695mV/5mV
 Digital: PHd=650, REd=745, CLd=0, Lfd=0 | Faktoren: IPH=3.0, FRE=3.0, iCL=8.0, Tab=RE |
 Intervall: iPH=20:00, iCL=13:00 | Verzögerung: vPH=02:00, vCL=02:00 |
 Kalibrierung PH,RE: kalPH=-0.2, offPH=0.0, korPH=0.0, kalRE=24, offRE=0, korRE=0 |
 Name: kein Name |

Internetzugang
PC oder Smartphone



Anleitungen:
[- Anleitung WLAN-Modul einrichten](#)



RS-232 Schnittstelle für den Anschluss eines LAN-Internet-Interface-Moduls (Dazu wird ein externe WLAN-Repeater oder auch nur ein LAN Kabel mit Internetzugang benötigt !)

Achtung: erst ab 01.01.2016 serienmäßig verbaut, bei WPD-A3 und WPD-A4 !



WLAN-Wifi-Modul-Set (grüne Box) für den privaten & öffentlichen Bereich

Diese wird für von uns für den Kunden programmiert sodass über das Internet auf die Anlage die wesentlichen Daten ersichtlich, bzw. zugegriffen werden kann. Einer Online-Wartung (Unterstützung) steht dann nichts mehr im Wege.

Dieses Modul kann auch über unseren Webshop www.whirlpoolshop.de bestellt werden.

Art. Nr. W291

- Einrichtung auf unserem Server
- RS232 Kabel in rot mit goldenen Stecker